

Neue Handspanner mit Frontbefestigung

DESTACO erweitert das Angebot im Bereich horizontale und vertikale Kniehebelspanner durch eine Frontbefestigung. Der vertikale Fuß ermöglicht eine höhere Flexibilität bei der Anwendung.



Produktmerkmale/Optionen

- Handspanner mit Frontbefestigung
- 4 Modelle verfügbar
- Vertikale oder horizontale Bedienung
- Extrem kompakt und platzsparend














SCHWENKEN



NIEDERHALTEN

Eigenschaften, Märkte, Anwendungen

 <p>LEISTUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Störkontur der Befestigung • Gehärtete Buchsen an den wichtigsten Drehpunkten • Flache Bauweise (225-UF und 235-UF) 	 <p>INDUSTRIE</p>	 <p>MONTAGE</p>
 <p>SICHERHEIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Viel Platz für die Handbetätigung, dadurch mehr Sicherheit (2002-UF und 2007-UF) 	 <p>LUFT- UND RAUMFAHRT</p>	 <p>SCHWEISSEN</p>
 <p>AUSTAUSCHBARKEIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mit denselben Spindeln und Bolzenhaltern wie andere Modelle der Gruppe • Gleiches Lochbild der Befestigung wie vorhandene Modelle 	 <p>KONSUMGÜTER</p>	 <p>VORRICHTUNGEN/ QUALITÄTSSICHERUNG</p>
		 <p>AUTOMOTIVE</p>	 <p>CNC-BEARBEITUNG</p>

NEU Vertikale Kniehebelspanner mit Frontbefestigung



Platzsparende, kompakte Frontbefestigung.

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Handgriff Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht (±10% Max)	Zubehör (enthalten)	
					Spindelhalter	Flankenscheiben
2002-UF	2700 N [600 lbf]	75°	66°	0,30 kg [0.66 lb]	215208-M	215105
2007-UF	4450 N [1000 lbf]	76°	64°	0,71 kg [1.57 lb]	2007208-M	507107

NEU Horizontale Kniehebelspanner mit Frontanbindung



Platzsparende, kompakte Frontbefestigung.

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Handgriff Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht (±10% Max)	Zubehör (enthalten)	
					Spindelhalter	Flankenscheiben
225-UF	2220 N [500 lbf]	92°	70°	0,32 kg [0.70 lb]	225208-M	507107
235-UF	3340 N [750 lbf]			0,92 kg [2.03 lb]	240208-M	235106

Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

MC_UFMC-F_0122_DE

CORPORATE HEADQUARTERS
US
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

DE
+49-6171-705-0
europe@destaco.com
PL
+48-506002115
poland@destaco.com

FR
+33-4-7354-5001
france@destaco.com
NL
+31-297285332
benelux@destaco.com

UK
+44-1902-797980
uk@destaco.com
CZ
+420-603-577-341
czech@destaco.com

SP
+34-936361680
spain@destaco.com
IN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

CN
+86-21-6081-2888
china@destaco.com
SG
singapore@destaco.com

TH
+66-2-326-0812
asia@destaco.com
CA
canada@destaco.com

MX
mexico@destaco.com