

503-MLBR und 533-LBR

Mit neuer, kompakterer DESTACO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung.

DESTACO bietet jetzt die Vertikal-Kniehebelspanner 503-MLB und 533-LB in der Kombination mit der einzigartigen, patentierten DESTACO® Toggle Lock Plus Zusatzverriegelung an. Dies bietet zusätzliche Sicherheit und Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Diese Innovation verhilft Kunden zum effizienten Aufbau von Anwendungen mit geringer Störkontur.



503-MLBR

533-LBR

Produktmerkmale/Optionen

- Platzsparend durch Verriegelung mit Rastscheibe statt zweitem Hebel
- Spart Arbeit und Zeit. Kein Schweißen des Verriegelungshebels nötig.
- Gesichert in offener und geschlossener Position
- 2 Standardmodelle, weitere Modelle auf Anfrage



SCHWENKEN



NIEDERHALTEN

Eigenschaften, Märkte, Anwendungen

 <p>LEISTUNG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle Handhabung • Benutzerfreundlich • Kein Schweißen nötig 	 <p>INDUSTRIE</p>	 <p>MONTAGE</p>
 <p>SICHERHEIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Verriegelung in geöffneter und geschlossener Position 	 <p>LUFT. UND RAUMFAHRT</p>	 <p>SCHWEISSEN</p>
 <p>AUSTAUSCHBARKEIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1:1 austauschbar gegen Modelle mit den gleichen technischen Daten 	 <p>NAHHRUNGSMITTEL UND VERPACKUNG</p>	 <p>VORRICHTUNGEN/ QUALITÄTSSICHERUNG</p>
		 <p>AUTOMOTIVE</p>	 <p>CNC-BEARBEITUNG</p>

503-MLBR und 533-LBR Vertikal-Kniehebelspanner



Handspanner mit integrierten Rastscheiben zur Verriegelung. Es muss kein Hebel eingeschweißt werden.



Neue Rastscheibe spart Platz, Arbeit und Zeit.

Nicht als Lastaufnahmemittel und für die Nutzung als Sicherheitsbauteil geeignet.



Zubehör
(separat bestellen)

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht (±10% Max)	Schweißbarer Spannarm
503-MLBR	7000 N [1575 lbf]	90°	1,13 kg [2.48 lb]	503501



Zubehör
(geliefert)

Modell	Max. Haltekraft	Spannarm Öffnungswinkel (+10°)	Handgriff Öffnungswinkel (+10°)	Gewicht (±10% Max)	Schweißbarer Bolzenhalter
533-LBR	7000 N [1575 lbf]	90°	74°	1,26 kg [2.78 lbs]	533108-M

Änderungen an Abmessungen und technischen Daten vorbehalten.

MC_503-MLBR_533-LBR-F_0122_DE

CORPORATE HEADQUARTERS
US
 +1-888-DESTACO
 +1-248-836-6700
 northamerica@destaco.com

DE
 +49-6171-705-0
 europe@destaco.com
PL
 +48-506002115
 poland@destaco.com

FR
 +33-4-7354-5001
 france@destaco.com
NL
 +31-297285332
 benelux@destaco.com

UK
 +44-1902-797980
 uk@destaco.com
CZ
 +420-603-577-341
 czech@destaco.com

SP
 +34-936361680
 spain@destaco.com
IN
 +91-80-41123421-426
 india@destaco.com

CN
 +86-21-6081-2888
 china@destaco.com
SG
 singapore@destaco.com

TH
 +66-2-326-0812
 asia@destaco.com
CA
 canada@destaco.com

MX
 mexico@destaco.com