

503-MLBR et 533-LBR

Comprend le nouveau système de verrouillage DESTACO® Toggle Lock Plus, plus compact

DESTACO propose désormais ses serrages manuels 503-MLB et 533-LB en combinaison avec le système unique DESTACO® Toggle Lock Plus. Ce dispositif offre une sécurité supplémentaire et une protection contre l'ouverture involontaire. En outre, cette innovation aide les clients à construire des applications plus efficacement et avec un contour d'interférence minimale.



503-MLBR

533-LBR

Points forts/options du produit

- Gain de place grâce au verrouillage avec un disque de verrouillage au lieu d'un deuxième levier
- Gain de temps et de travail. Pas besoin de souder la barre de verrouillage
- Sécurisé en position ouverte et fermée
- 2 modèles standard, autres modèles sur demande



PIVOTEMENT



MAINTIEN

Caractéristiques, marchés et applications

 PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> • Manipulation rapide • Convivialité • Pas de soudure nécessaire 	 INDUSTRIE	 ASSEMBLAGE
 SÉCURITÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Verrouillage supplémentaire en position ouverte et fermée 	 AÉROSPATIALE	 SOUDAGE
 INTERCHANGEABLE	<ul style="list-style-type: none"> • 1:1 interchangeable avec les modèles ayant les mêmes caractéristiques techniques 	 BIENS DE CONSOMMATION	 USINAGE CNC
		 AUTOMOBILE	 USINAGE CNC

Brides de maintien verticales manuelles **503-MLBR** et **533-LBR**



Ces serrages ont des disques de verrouillage intégrés. Aucun levier ne doit être soudé.



Ces serrages ont des disques de verrouillage intégrés. Aucun levier ne doit être soudé.

Ne convient pas pour supporter des charges ou pour être utilisé comme dispositif de sécurité.



Accessoires
(vendus séparément)

Modèle	Force de retenue Max	Ouverture du bras Max (+10°)	Poids (±10% Max)	Bras de serrage soudable
503-MLBR	7000 N	90°	1,13 kg	503501



Accessoires
(fournis)

Modèle	Force de retenue Max	Ouverture du bras Max (+10°)	Handle Opening (+10°)	Poids (±10% Max)	Porte broche soudable
533-LBR	7000 N	90°	74°	1,26 kg	533108-M

Les dimensions et informations techniques sont susceptibles de changer sans notification. MC_503-MLBR_533-LBR-F_0122_FR

SIÈGE DE L'ENTREPRISE
US
+1-888-DESTACO
+1-248-836-6700
northamerica@destaco.com

DE
+49-6171-705-0
europe@destaco.com
PL
+48-506002115
poland@destaco.com

FR
+33-4-7354-5001
france@destaco.com
NL
+31-297285332
benelux@destaco.com

UK
+44-1902-797980
uk@destaco.com
CZ
+420-603-577-341
czech@destaco.com

SP
+34-936361680
spain@destaco.com
IN
+91-80-41123421-426
india@destaco.com

CN
+86-21-6081-2888
china@destaco.com
SG
singapore@destaco.com

TH
+66-2-326-0812
asia@destaco.com
CA
canada@destaco.com

MX
mexico@destaco.com